



## Houder voor diamant-gladwalspunten Kop gefixeerd, Schachtgrootte: 10-16



### Bestelgegevens

Bestelnummer	291401 10-16
GTIN	
Artikelklasse	29M

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Gefixeerde gereedschapskop (draadpen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek).

**Voordeel:**

Oppervlaktekwaliteit  $R_z < 1 \mu\text{m}$  mogelijk.

**Toepassing:**

Voor de bewerking van materialen tot 65 HRC. Ideaal voor de oppervlaktebewerking van complexe, continue contouren.

Voor het gladmaken van **niet-onderbroken contouren** (convex, concaaf, cilindrisch, conisch).

**Nauwkeurigheid:**

Oppervlaktekwaliteit  $R_z < 1 \mu\text{m}$  mogelijk.

**Levering:**

Schachtgrootte 10 inclusief schachtadapter 12 mm × 12 mm en 16 mm × 16 mm.

**Let op:**

Diamant-gladwalspunten moeten apart worden besteld!

**Opmerking:**

Gedetailleerde toepassingsadviezen vindt u in de bijgevoegde handleiding.

### Technische beschrijving

Schachtgrootte	10 - 16 mm
----------------	------------

Producttype

Gladwalsgereedschap