

**Schuifmaat, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415196 300
GTIN	4062406584245
Artikelklasse	42A

Omschrijving**Uitvoering:**

Nonius en afleesvlak spiegelvrij mat verchromd. Meetvlakken gehard en geslepen. **Lange meetbekken voor het meten van grote werkstukken en werkstuk-Ø.** Met vastzetschroef. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 300 mm
Gewicht	0,44 kg
Kalibratie	A1
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Binnenmeetbek-Ø	10 mm
Verdeling	1/20 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,05 mm
Norm	Fabrieksnorm
Beklengte	90 mm
Maximale afwijking	0,05 mm
Verdeling nonius mm/inch	ja
Meettechniek	analoog

Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300
DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300