

Garant GRIDLINE

Schuin legbord voor verticale sectie 12G, geschikt schuim in G: 20**Bestelgegevens**

Bestelnummer	943163 20
GTIN	4062406586270
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Verzinkt plaatstaal, aan twee zijden naar boven gebogen.

Inclusief 4 Easyfix kunststof pluggen om in verticale secties te schroeven. Geschikt voor de bevestiging van eForm hardschuiminlays.

T.b.v.:

Voor verticale kast nr. 943102, 943112, 943115.

Technische beschrijving

Diepte	600 mm
Nuttige hoogte	26 mm
Nuttige diepte in G	24
Nuttige breedte	500 mm
Breedte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	24×20
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Materiaal	verzinkt
Producttype	Legbord

