



Ventilatiefilteropzet voor veiligheidskasten, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	981100 1
GTIN	4250101190117
Artikelklasse	96G

Omschrijving

Uitvoering:

Compleet systeem met luchtafvoermotor, speciaal filter met actieve koolstof, afvoerlucht- en filtercontrole. Met secundair filter voor extra veiligheid bij lekkage. Plaatstalen behuizing. Geïntegreerde displayweergave en toetsbediening voor eenvoudig(e) controle en oproepen van de functies. Optisch en akoestisch alarm incl. potentiaalvrij alarmcontact.

Voordeel:

- **Geen dure luchtafvoerleidingen nodig.**
- **Eenvoudige en veilige montage.**
- **Explosiegevaar zone rondom de kast komt te vervallen.**
- **Grote flexibiliteit bij de plaatsing.**
- **Actieve bescherming van personen door betrouwbare opvang van schadelijke dampen, want deze blijven achter in het systeemfilter. Filterverzadiging >99,999%.**
- **Fluisterstil, slechts ca. 35 dB(A).**

Toepassing:

Voor een veilige technische ventilatie van veiligheidskasten in werkruimtes conform de vereisten van TRGS510 Appendix3.

Filter alleen geschikt voor oplosmiddeldampen (koolwaterstoffen), niet voor bijtende, agressieve stoffen zoals azijnzuur.

Norm:

ATEX-conform: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

T.b.v.:

Veiligheidskasten nr. 981015; 981025; 981035.

Kleur:

Behuizing met **poedercoating**.

Opmerking:

- **Jaarlijkse vervanging van het filter met afvoer van het vuile filter door asecos-onderhoudsmonteur (bij normale belasting met schadelijke stoffen) wordt aanbevolen.**

Technische beschrijving

Gewicht	14 kg
Diepte	555 mm
Nominale spanning	85 - 264 V
Breedte	308 mm
Stekkertype ingang	F
Hoogte	256 mm
Stroomopname	0,13 A
Geluidsdruk niveau	35 dB
Fabrikantnummer	Circulatiefilteropzetstuk, met uitlaatluchtbevakking
Producttype	Ventilatiefilter opzetstuk