

**Garant**
**VHM-volradiusfrees HPC, TiAlN, Ø f8 DC / D S: 4/6mm**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	207280 4/6
GTIN	4045197127495
Artikelklasse	11X

## Omschrijving

### Uitvoering:

**Precisiegeslepen om te kunnen voldoen aan de zeer hoge eisen ten aanzien van de nauwkeurigheid.**

Tolerantie: radiuscontour =  $\pm 0,005$  mm.

### Opmerking:

**Aanbevolen opvolger is nr. 207244.**

## Technische beschrijving

Snijkant-Ø $D_c$	4 mm
Voeding $f_z$ voor kanten in staal $< 1100$ N/mm <sup>2</sup>	0,032 mm
Aantal tanden Z	2
Voeding $f_z$ voor kopieerfrezen in staal $< 1100$ N/mm <sup>2</sup>	0,037 mm
Schacht-Ø $D_s$	6 mm
Totale lengte L	80 mm
Snijlengte $L_c$	8 mm
Correctiefactor voor $v_c$	1,25
Spiraelhoek	30 graden
Radius R	2 mm
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM

Norm	Fabrieksnorm
Type	H
Tolerantie nominale $\varnothing$	f8
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	0,03×D bij kopieerfreesen
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Volradius- en kogelfrees

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	210 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	190 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	175 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	135 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	65 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	300 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	350 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

## Dienstverlening

Schachtlijpen Type HB

129100 HB