


Garant UNILINE**CLEANING Tower H-vorm verrijdbaar, Type: L****Bestelgegevens**

Bestelnummer	987103 L
GTIN	4062406588922
Artikelklasse	9GC

Omschrijving**Uitvoering:**

Modulaire reinigingstoren voor directe toegang tot reinigingsapparaten. De CLEANING Tower H-vorm asymmetrisch kan **vanaf beide kanten** worden uitgerust. In het onderste compartiment kunnen tot wel 4 verzamelbakken voor recyclebaar materiaal nr. 987125 gr. 25 worden opgeborgen. Het kleinere compartiment is geschikt voor de opslag van reinigingsmiddelen en -materialen.

Vrij configureerbaar door een veelvoud aan accessoires en perfecte compatibel met het Easyfix systeem. Alle buitenwanden en tussenwanden hebben rondom een gatenwand $\square 9 \times 9$ mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van gatenwandaccessoires en Easyfix-haken en -houders. Het antracietkleurig opzetstuk met reinigingspictogram is bedoeld voor snelle herkenning. Optionele, afsluitbare deuren in gr.L bieden de mogelijkheid voor veilig opbergen. De deur is niet te combineren met de papierrolhouder.

Levering:

CLEANING Tower H-vorm asymmetrisch; opzetstuk nr. 955476 gr. L; 2 x handgreep nr. 955496 gr. 1.

Met 4 zwenkwielen, \varnothing 125 mm, 2 met vergrendeling.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. **Niet configureerbaar.**

Technische beschrijving

Nuttige diepte	180/ 330 mm
Hoogte	2290 mm
Belastbaarheid	150 kg
Serie	CLEANING Tower UNI Line
Breedte	750 mm
Nuttige breedte	690 mm
Wiel-Ø	125 mm
Gewicht	96 kg
Diepte	750 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9x9
Producttype	Reinigingsstation

Accessoires

Opzetstuk voorUNI Tower L Type GREY	955476 GREY
Wielenset voor UNI Line 4-delig Type 1	955459 1
CLEANING Tower H-vormstationair Type L	987102 L
UNI Line handgreep Type 1	955496 1
UNI Line pictogram Type CLEANING	955474 CLEANING