

**Garant****VHM-fasenfrees 120°, ongecoat, Ø e8 DC: 16mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	208080 16
GTIN	4045197300843
Artikelklasse	11X

## Omschrijving

**Uitvoering:****Tolerantie:** Punthoek  $\pm 1^\circ$ .**Toepassing:**

- Sleuffrezen
- Verzinken
- Fasen
- Ook te gebruiken als NC-centreerboor.

**Opmerking:**Vorm **HB** met **nr. 208081** bestellen.

Vorm HB voor dezelfde prijs als HA leverbaar.

## Technische beschrijving

Aantal tanden Z	2
Voeding $f_z$ voor kanten in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Snijkant-Ø $D_c$	16 mm
Schacht-Ø $D_s$	16 mm
Snijlengte $L_c$	32 mm
Totale lengte L	92 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Hoekfasehoek	30 graden
Fasenfreesen	60 graden

Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Tolerantie nominale $\varnothing$	e8
Spiraalhoek	30 graden
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	0,5xD bij kanten
Verzinkboorpunthoek	120 graden
Inwendige koeling	nee
Schachttolerantie	h6
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Fasenfrees

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	180 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	140 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	105 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	70 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	60 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	55 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	35 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	40 m/min	M
GG(G)	geschikt	55 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		

## Dienstverlening

Schachtlijpen Type HB

129100 HB