


**Garant****Schachtfrees, ongecoat, Ø k10 DC: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	191630 50
GTIN	4045197104106
Artikelklasse	11W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Meersnijdende frees. Kopse kant in het midden vrij.

**Voordeel:**

Voor het frezen met een geringe snijhoogte (voornamelijk aan de kopse kant). **Door een geringe uitlading uit de machinespil zeer stabiel.**

**Technische beschrijving**

Aantal tanden Z	8
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Voeding f <sub>z</sub> voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Totale lengte L	100 mm
Snijlengte L <sub>c</sub>	36 mm
Aanzetrichting	horizontaal en schuin
Schacht	DIN 1835 B met h6
Tolerantie nominale Ø	k10
Spiraalhoek	30 graden
Hoekfasehoek	90 graden

Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS Co 5
Type	N
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfrezen

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	83 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	23 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	23 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	23 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	55 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		