

Garant GRIDLINE

**Maxi-systeem- / zwaarlastkast met doorzichtige vleugel deur, Hoogte: 800mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 942703 800    |
| GTIN          | 4062406595500 |
| Artikelklasse | 9GI           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 30×28G. Geschikte lades: 26×24G (a.u.b. apart bestellen).  
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeem- en zwaarlastkasten zie nr. 942530 – 942610 en groep 95.

**Gebruik als zwaarlastkast alleen mogelijk met zwaarlastlegbord nr. 942610.**

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

|  |        |
|--|--------|
| Diepte                                   | 700 mm |
| Nuttige hoogte                           | 645 mm |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja     |
| Diepte in G                              | 28     |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Kastfronten                        | Doorzichtige vleugel deur                                      |
| Handgreep positionering            | boven  |
| Hoogte                             | 800 mm   |
| Breedte                            | 750 mm   |
| Breedte in G                       | 30   |
| ComfortClose                       | nee  |
| Gewicht                            | 56 kg  |
| Kast type                          | Basiskast  |
| Uitvoering                         | Naar keuze te configureren                                     |
| Materiaaldikte                     | 0,9 mm   |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1600   |
| Deuropeningshoek                   | 250 graden   |
| Hoogteverstelling in raster        | 25   |
| Stiftcilinderslot                  | modulair cilinderhuis  |
| Kleuren                            | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Producttype                        | Maxi-systeemkast   |

## Accessoires

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Schuifgreep voor GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |
|-------------------------------------|-------------|