

**HAIMER MILL VHM schachtfrees, AlTiN, Ø f9 DC: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	220287 20
GTIN	2050002068193
Artikelklasse	26X

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor **universeel gebruik** in stalen materialen en hooggelegeerde staalsoorten, met name RVS. Met **cilindrische kern** voor optimale gereedschapsstijfheid bij het groeffrezen. Gegarandeerde proceszekerheid bij ramping en helicoïdaal frezen dankzij **speciale kopse geometrie**.

Opmerking:

Gereedschapsopnames met Safe-LOCK uittrekbeveiliging vindt u in het programmagedeelte spanteknik.

Vorm **HB** met **nr. 220287** bestellen.

Technische beschrijving

Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,11 mm
Snijkant-Ø D_c	20 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Spiraelhoek	32 graden
Hoekfasebreedte bij 45°	0,4 mm
Totale lengte L	105 mm
Tolerantie nominale Ø	f8
Voeding f_z voor kanten in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm
Aantal tanden Z	4
Hoekfasehoek	45 graden

Snijlengte L_c	38 mm
Vrijloop- $\varnothing D_1$	19 mm
Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	52 mm
Schacht- $\varnothing D_s$	20 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Coating	AlTiN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Spiraelhoek eigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $0,5 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,5 \times D$ bij kanten
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfreesen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		

RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
Uni	beperkt geschikt
Olie	beperkt geschikt
nat maximaal	beperkt geschikt
nat minimaal	beperkt geschikt
droog	beperkt geschikt
Lucht	beperkt geschikt