

Palletaanbouwstelling, Diepte 1100 mm, Hoogte: 4500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	991207 4500
GTIN	4058255110148
Artikelklasse	960

Omschrijving**Uitvoering:**

Basisstelling bestaande uit 2 profielframes met telkens 4 vloerankers en 2 resp. 3 liggerparen.

Aanbouwstelling bestaande uit 1 profielframe met 4 vloerankers en 2 resp. 3 liggerparen. Extra niveaus vindt u onder toebehoren.

Liggers type LNS 100×50×1,5.

Opbouwmaat aanbouwstelling: 2786 mm.

Omschrijving:**Opbouwmaten:****Totale lengte van de stelling:**

Voor staanderframes S610-M18-U en S625-A18:

Nominale lengte + aantal staanders × 86 mm (bij S610-M18-U)

Nominale lengte + aantal staanders × 110 mm (bij S625-A18).

Kleur:

Staanders overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, liggers RAL 2004, zuiver oranje,

poedercoating.**Opmerking:**

- **Bij ongelijke vloeren adviseren wij extra onderlegplaten.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.**

- **Rekening houden met ten minste 100 mm afstand van de staanderframes ten opzichte van muren of gebouwdelen voor de voetplaat.**

Bij het inbouwen van de liggers moet erop worden gelet dat de **buitenste staander ten minste 500 mm boven het laatste magazijnniveau uitsteekt**. Binnen de stellingrij is een uitsteekmaat van 100 mm voldoende.

Technische bepalingen voor het opbouwen van een palletstelling volgens BGR 234:

- **Buitenste staanders moeten bij gangen en routes tenminste 500 mm hoger zijn dan het bovenste magazijnniveau.**
- **Passages en overstekken moeten zijn voorzien van een gesloten plaat (bijv. spaanplaat).**
- **De binnenwerkse doorgangshoogte moet ten minste 2100 mm zijn.**
- **Bij buitenste staanders en passages moeten stoothoeken worden gemonteerd.**
- **Vrij in de ruimte staande enkele stellingen moeten aan de achterzijde met roosterachterwanden worden beveiligd (tegen eraf vallen van het opgeslagen materiaal).**
- **Aan elke stellingrij moeten aanduidingen van de belastbaarheid worden aangebracht.**
- **Betonkwaliteit: ten minste C20/25 volgens EN 206-1 (DIN 1045-2); betondikte ten minste 200 mm.**
- **Als de afstand tussen de pallets in de dubbele stelling kleiner is dan 100 mm, moeten doorschuifbeveiligingen worden toegepast.**

Meer informatie over planning en opbouw:

- **Een belangrijke waarde is de kniklengte (K) = de maximale afstand tussen vloer en bovenkant eerste liggerniveau. Volgens deze waarde wordt het gebruikte staandertype berekend.**
- **Boven de goederen altijd ca. 100 m afstand plannen tot het volgende magazijnniveau resp. plafond van de ruimte.**
- **Hefhoogte hefapparaat: bovenkant bovenste ligger plus 200 mm.**

Onze technische gegevens gelden niet bij bitumineuze of magnesiethoudende oppervlakken, betonklinkers en gewalst beton.

Technische beschrijving

Vakbreedte	2700 mm
Veldbelasting (3 velden met elk 3 liggerparen per veld)	6325 kg
Vakbelasting	1545 kg
Aantal palletruimtes per veld	12
Ligger type	LNS 100×50×1,5
Aantal opslagniveau	4
Stellingopbouw	Aanbouwstelling
Aantal stellingstaanders	1

Klantmontage	ja
Frameprofiel	S610-M18-U
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	2786 mm
Stellingtoegang	tweezijdig
Inhaken	ja
Hoogte	4500 mm
Diepte	1100 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	1545 kg
Opname van pallets met draagvermogen	515 kg
Hoogteverstelling in raster	50 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Kleuren	RAL 5010, 2004
Productnaamattribuut	Diepte 1100 mm
Producttype	Palletstelling

Accessoires

Borgpen voor liggers	991331
Vloeranker voor palletstellingframes	991470
Onderlegplaten voor palletstellingframesSet 5-delig Type 5	991481 5
Liggerpaar LNS-DUO 110x50 Liggerlengte 2700 mm	991342 2700