

Garant**SCLT 05T104, HU7810, Type: ALU**

Bestelgegevens

Bestelnummer	216465 ALU
GTIN	4045197552785
Artikelklasse	21A

Omschrijving

SCLT 05T104 ALU Hoekradius: 0,4 mm

Voeding f_z per tand: 0,08 – 0,18 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,08 – 0,18 mm
Type	ALU
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	SCLT 05T104
Soort	HU7810
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	1000 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	700 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	400 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		