

Garant**SCLT 05T104, HB7635, Type: INOX**

Bestelgegevens

Bestelnummer	216470 INOX
GTIN	4045197552792
Artikelklasse	21A

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,06 – 0,15 mm
Type	INOX
Hoekradius	0,4 mm
Plaatdikte E	1,98 mm
ISO-code wisselplaat	SCLT 05T104
Soort	HB7635
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	60 m/min	S
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		