

**Buizenslijper, Type: 72227560****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077715 72227560
GTIN	4014586895864
Artikelklasse	03F

Omschrijving**Uitvoering:**

Buizenslijper met **extreem hoge afnamecapaciteit**. Ideaal voor de **bewerking van buizen en bochten** – reinigen, verwijderen van aanloopkleuren, slijpen van lasnaden tot aan polijstvoorbereiding en polijsten tot spiegelglad. Toerentalbereik voor schuur-, vlies- en polijstbanden variabel instelbaar. **Verbeterde bandgeleiding**. Buizenslijper voor krappe radiussen, traploos regelbaar toerental voor het slijpen, satineren en hoogglanspolijsten. Minimale wandafstand 50 mm.

Voordeel:

- **Effectieve verwijdering van lasnaden door een optimale snijsnelheid van de schuurbanden.**
- **Traploos regelbaar toerental voor slijpen, satineren en hoogglanspolijsten van reeds gemonteerde relingen.**
- **Flexibele schuurbanden passen zich zelfs aan scherpe bochten optimaal aan en resulteren daarmee in aanzetvrije oppervlakken.**
- **360° slijpen in de omvang in slechts 2 stappen.**
- **Optionele zwenkrollen voor een kleine afstand tot de muur.**
- **Herstartbeveiliging.**
- **Tegen stof beschermde kogellagers.**

Levering:

Buizenslijper FEIN RS 17-70 E.

Levering zonder accessoires in een doos.

Opmerking:

Schuurbanden vindt u vanaf nr. 558011.

Technische beschrijving

Toerentalbereik	2700 - 8500 min ⁻¹
Zachte aanloop	ja
Bewerkbare buis-Ø	8 - 80 mm
Wattage	1700 W
Energievoorziening	Netvoeding
Nominale spanning	230 V
Herstartblokkering	ja
Kabellengte	4 m
Bandbreedte	20; 40 mm
maximale bandsnelheid	9 - 27 mm/s
Gewicht	4,64 kg
Fabrikantnummer	RS 17-70 E
Bandlengte	815 mm
Producttype	Buizenslijper