

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Clean & Weld, Inhoud (ml of l): 200**Bestelgegevens**

Bestelnummer	088003 200
GTIN	4067263120520
Artikelklasse	01L

Omschrijving**Uitvoering:**

Premium **2-in-1 anti-spatmiddel Clean & Weld** met reinigingsfunctie. Voorkomt effectief hechten van spatpen bij het MIG/MAG-lassen en lasersnijden. Door excellente bevochtiging ook als reinigingsmiddel vóór het lassen te gebruiken. Jerrycan van 200 liter.

Clean & Weld is eenvoudig op te brengen en voorkomt zowel in natte als in droge toestand het plakken van lasspetters en beschermt werkstukken, lasmondstukken en las-accessoires tijdens het gehele bewerkingsproces. Verontreinigingen zoals spanen, bewerkingsolie, lichte corrosiebeschermingsolie of koelvloeistoffen kunnen eenvoudig en effectief vóór het lassen met Clean & Weld worden gereinigd. Het lasproces kan vervolgens direct op het schone oppervlak beginnen. De bestanddelen van het middel vormen een barrière tussen het werkstuk en de spetters en geven alle lasbare metalen een tijdelijke corrosiebescherming. Direct aansluitend op het lasproces kunnen de platen zonder problemen worden verzinkt of gelakt. Bij het lasersnijden biedt Clean & Weld het voordeel dat slakvorming op de insteekplaats van de laser wordt voorkomen en dat kruitsporen eenvoudiger kunnen worden verwijderd. Nabewerken van de snijkanten is niet nodig en bespaart daardoor waardevolle tijd.

- **Markeringsvrij.**
- **Handmatig toepasbaar.**
- **Voor het navullen van sproeiflessen en drukspuiten.**

Technische beschrijving

Uitvoering	Vat
pH-waarde	8,5
Inhoud	200 l
Opslagtemperatuur	2 - 40 °C
Kookpunt	100 °C
Vorm	vloeibaar
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Kleur	blauw
Serie	GreenPlus
Producttype	Scheidingsmiddel