

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, UNF: 3/4-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	133404 3/4-16
GTIN	4067263161981
Artikelklasse	12H

Omschrijving**Uitvoering:****Met schilaansnijding.****HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

Toepassing:

Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	19,05 mm
Gangen per inch	16
Norm	DIN 374
Schacht-Ø D _s	14 mm
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	17,5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	57,15 mm
Draadsoort	UNF
Draadspoed	1,588 mm
Schacht-vierkant □	11 mm

Draadafmeting	3/4-16 UNF
Totale lengte L	110 mm
Aantal snijkanten Z	3
Serie	CleverTap
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		