

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, UNC: 3/4-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	137868 3/4-10
GTIN	4067263162391
Artikelklasse	12H

Omschrijving**Uitvoering:****HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel. **HSS-E**

Toepassing:

Voor **UNC-unieschroefdraad** grof ASME – B1.1.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	14 mm
Aantal snijkanten Z	4
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	19,05 mm
Kerngat-Ø	16,5 mm
Draaddiepte	47,63 mm
Gangen per inch	10
Norm	DIN 376
Totale lengte L	125 mm
Schacht-vierkant □	11 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UNC

Draadafmeting	3/4-10 UNC
Draadspoed	2,54 mm
Serie	CleverTap
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		