

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, UNF: 1/4-28****Bestelgegevens**

Bestelnummer	138004 1/4-28
GTIN	4067263162407
Artikelklasse	12H

Omschrijving**Uitvoering:****HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel. **HSS-E**

Toepassing:

Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.

Technische beschrijving

Draaddiepte	15,9 mm
Aantal spaangroeven	3
Gangen per inch	28
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	6,35 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D _s	7 mm
Schacht-vierkant □	5,5 mm
Draadsoort	UNF
Aantal snijkanten Z	3
Draadafmeting	1/4-28 UNF
Kerngat-Ø	5,5 mm

Draadspoed	0,907 mm
Totale lengte L	80 mm
Serie	CleverTap
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		