

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, UNF: 7/16-20****Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 133404 7/16-20 |
| GTIN          | 4067263161943  |
| Artikelklasse | 12H            |

**Omschrijving**

**Uitvoering:**  
**Met schilaansnijding.**

**HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

**Toepassing:**

**Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.**

**Technische beschrijving**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Draadspoed               | 1,27 mm  |
| Snijmateriaal            | HSS E    |
| Schacht-vierkant □       | 6,2 mm   |
| Kerngat-Ø                | 9,9 mm   |
| Aantal spaangroeven      | 3        |
| Draadsoort               | UNF      |
| Schroefdraad-Ø           | 11,11 mm |
| Aantal snijkanten Z      | 3        |
| Draaddiepte              | 33,33 mm |
| Totale lengte L          | 100 mm   |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 8 mm     |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Draadafmeting                | 7/16-20 UNF                                |
| Norm                         | DIN 374                                    |
| Gangen per inch              | 20   |
| Serie                        | CleverTap                                  |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Tolerantieklasse             | 2B   |
| Aansnijdingsvorm             | B  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3xD bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |

## Gebruikersgegevens

|                               | Geschiktheid               | $V_c$    | ISO-code |
|-------------------------------|----------------------------|----------|----------|
| Alum.                         | onder voorwaarden geschikt | 13 m/min | N        |
| Aluminium (kortspanend)       | onder voorwaarden geschikt | 13 m/min | N        |
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup> | geschikt                   | 15 m/min | P        |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup> | geschikt                   | 12 m/min | P        |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup> | onder voorwaarden geschikt | 6 m/min  | P        |
| Olie                          | geschikt                   |          |          |
| nat maximaal                  | geschikt                   |          |          |