

Garant
VHM-router trekkende snede middel, ongecoat, Ø h10 DC: 5mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	209415 5
GTIN	4045197477446
Artikelklasse	11X

Omschrijving
Uitvoering:

Hoogrendement-kruisvertanding voor een voordelige bewerking van vezelversterkte kunststoffen. Voor het spiebaanfrezen bij de voorbereiding.

Rechtse spiraal, **trekkende snede** voor normaal gebruik.

Maat 5M, 6M, 8M: extra lange uitvoering.

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	2
Snijkant-Ø D _c	5 mm
Voeding f voor kanten in POM GF25	0,12 mm/omw,
Voeding f voor kanten in PEEK CF30	0,09 mm/omw,
Schacht-Ø D _s	5 mm
Snijlengte L _c	16 mm
Totale lengte L	50 mm
Hoekfasehoek	90 graden
Coating	ongecoat
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Freesprofiel	kruisvertand

Type	W
Tolerantie nominale \varnothing	h10
Aanzetriching	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,5xD bij kanten
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	geel
Schachttolerantie	h6
Producttype	Router

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
PVDF GF20	geschikt	120 m/min	N
POM GF25	geschikt	120 m/min	N
PA 66 GF30	geschikt	100 m/min	N
PEEK GF30	geschikt	100 m/min	N
PTFE CF25	geschikt	120 m/min	N
PEEK CF30	geschikt	110 m/min	N
GFK	beperkt geschikt	120 m/min	N
CFK	beperkt geschikt	120 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		