

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, M: M5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	135255 M5
GTIN	4067263162018
Artikelklasse	12H

**Omschrijving****Uitvoering:****HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	12,5 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Schroefdraad-Ø	5 mm
Draadspoed	0,8 mm
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	70 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadafmeting	M5
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Draadsoort	M
Norm	DIN 371
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	4,2 mm

Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Serie	CleverTap
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		