

**HOLEX Clever Tap machinetap HSS-E vorm B, ongecoat, MF: 18X1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132845 18X1
GTIN	4067263161752
Artikelklasse	12H

Omschrijving

Uitvoering:
Met schilaansnijding.
HOLEX Clever Tap:

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	11 mm
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	110 mm
Draadspoed	1 mm
Kerngat-Ø	17 mm
Schacht-Ø D _s	14 mm
Draadafmeting	M18×1
Draaddiepte	54 mm
Norm	DIN 374
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Schroefdraad-Ø	18 mm
Draadsoort	MF

Snijmateriaal	HSS E
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Serie	CleverTap
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	28 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	27 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		