

**HOLEX Clever Tap machinetap Vorm B DIN 371/376, ongecoat, M: M16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	131265 M16
GTIN	4067263161578
Artikelklasse	12H

**Omschrijving**

**Uitvoering:**  
**Met schilaansnijding.**  
**HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel. **ISO 2 6H**  
**HSS-E**

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	14 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	16 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Draadsoort	M
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4
Draaddiepte	32 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Draadafmeting	M16
Totale lengte L	110 mm

Norm	DIN 376
Draadspoed	2 mm
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Serie	CleverTap
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		