

**HOLEX Clever Tap machinetap Vorm B DIN 371/376, ongecoat, M: M3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	131265 M3
GTIN	4067263152392
Artikelklasse	12H

Omschrijving

Uitvoering:
Met schilaansnijding.

HOLEX Clever Tap:

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel. **ISO 2 6H**

HSS-E

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	2,7 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadafmeting	M3
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D _s	3,5 mm
Draaddiepte	6 mm
Kerngat-Ø	2,5 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Draadsoort	M
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	0,5 mm

Totale lengte L	56 mm
Schroefdraad-Ø	3 mm
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Serie	CleverTap
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		