



Hoge voedingsfrees MFH Harrier, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 63/5SLmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	222065 63/5SL
GTIN	4960664707737
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkraft en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkraft geen probleem.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	63 mm
Totale lengte L _{totaal}	50 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	2 mm
Wisselplatafmeting	14
Ø D ₃	39 mm
geschikte wisselplaat	SOMT..

Opnameboring-Ø	27 mm
Wisselplaatschroef	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$ bij LD geometrie	5 mm
Aantal snijkanten Z	5
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	102 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	124 mm
Ramplinglengte L voor α_{\max}	38 mm
Ramplinghoek α_{\max}	0,54 graden
Instelhoek κ	10 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229719
-------------	--------