



Hoge voedingsfrees MFH Harrier, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 35/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	222050 35/3
GTIN	4960664707508
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkracht en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

Voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkracht geen probleem.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,5 mm
Schacht-Ø D_s h6	32 mm
Ø D_3	18 mm
geschikte wisselplaat	SOMT..
Wisselplaatafmeting	10
Afkoppellengte L_1	50 mm
Totale lengte L_{totaal}	150 mm
Aantal snijkanten Z	3
Wisselplaatschroef	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Snijkant-Ø D_c	35 mm

Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$ bij LD geometrie	3,5 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Rampinghoek α_{\max}	1,19 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	17,4 mm
Instelhoek κ	10 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229717
-------------	--------