



Hoge voedingsfrees MFH Harrier, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 80/5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	222065 80/5
GTIN	4960664707744
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkraft en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkraft geen probleem.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm
geschikte wisselplaat	SOMT..
Opnameboring-Ø	27 mm
Totale lengte L_{totaal}	63 mm
Snijkant-Ø D_c	80 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$ bij LD geometrie	5 mm

Ø D ₃	56 mm
Wisselplaatafmeting	14
Wisselplaatschroef	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Aantal snijkanten Z	5
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	136 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	158 mm
Rampinglengte L voor α _{max}	55 mm
Raminghoek α _{max}	0,38 graden
Instelhoek κ	10 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229719
-------------	--------