



Weefselversterkte tape, zwart, Type: 48X50



Bestelgegevens

Bestelnummer	083603 48X50
GTIN	4063565117893
Artikelklasse	08M

Omschrijving

Uitvoering:

Tesa® **74662 duct tape** heeft een uitstekende kleefkracht, ook op ruwe en stoffige ondergronden. Het is watervast, buigzaam en flexibel. Ideaal voor het afdichten van buizen en leidingen en voor toepassingen op pleister- en metselwerk. Het is gemakkelijk met de hand in te scheuren in lengte- en dwarsrichting.

Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van tesa® producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Nieuwe afmeting: weefselbanden tesa 74662 zijn 2 mm breder (50x50)!

Technische beschrijving

Dragermateriaal	PE-film
Toepassing	Fixeren
Toepassing	Bevestigen
Toepassing	Vastplakken
Toepassing	Bundelen

Toepassing	Afdichten
Toepassing	Verpakken
Lengte	50 m
Kleefkracht op staal	0,44 N/mm
Fabrikantnummer	duct tape 74662
Magazijn luchtvochtigheid	50 - 70 %
Bijzonderheid	waterafstotend
Bijzonderheid	met de hand inscheurbaar
Bijzonderheid	buigzaam
Lijm	Synthetisch rubber
Dikte	0,215 mm
Trekvastheid	3 N/mm
Kleur	zwart
temperatuurbestendig tot	60 °C
Rekbaarheid	19 %
Type plakband	eenzijdig
Weefselfijnheid	27 mesh
Breedte	38 mm
Opslagtemperatuur	15 - 35 °C
Liner aanwezig	nee
Productnaamattribuut	zwart
Producttype	Plakband