

**Garant****GARANT Master Tap Alu machinetap, DLC, M: M6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	134260 M6
GTIN	4067263830382
Artikelklasse	111

**Omschrijving****Uitvoering:**

**High-Performance tap**, speciaal ontwikkeld voor **aluminium- en NE-legeringen**. **Dynamische werveling** van de klemgroeven zorgt voor **een optimale spaanafvoer** en **proceszekerheid**.

- **HSS-E-PM materiaal voor maximale snijkantstabiliteit.**
- **Ultragladde DLC-coating voor slijtvastheid en het voorkomen van materiaalopbouw.**
- **Dynamische spoed van de spaangroeven.**
- **Korte aansijdingsvorm E.**

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	6 mm
Draadsoort	M
Snijmateriaal	HSS E PM
Draaddiepte	18 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Aantal spaangroeven	3
Norm	Fabrieksnorm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Draadspoed	1 mm
Kerngat-Ø	5 mm
Aantal snijkanten Z	3

Totale lengte L	80 mm
Coating	DLC
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	E
Spiraalhoek	45 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Spiraalhoekeigenschap	ongelijk
Gekleurde ring	geel
Serie	Master Tap
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alum.	geschikt	35 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Aluminium > 10% Si	geschikt		
PMMA acryl	onder voorwaarden geschikt	20 m/min	N
PA 66	onder voorwaarden geschikt	18 m/min	N
PEEK	geschikt	18 m/min	N
Cu	geschikt	18 m/min	N
CuZn	geschikt		
Olie	geschikt		

nat maximaal	geschikt
nat minimaal	geschikt