



Digitale schuifmaat HCT met Bluetooth, Meetbereik: 150mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	412790 150
GTIN	4062406629434
Artikelklasse	42A

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale schuifmaten met **Bluetooth 5.0**. Goed afleesbaar LCD-display. Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Aangenaam vast te houden oppervlak. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiele app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS. Ook te gebruiken via Human Interface Device (HID). Programmeerbare automatische uitschakeling en programmeerbaar automatisch bereiken van de SLEEP-modus via de HCT-APP.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Technische beschrijving

Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetbereik	0 - 150 mm
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	HCT Windows App
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 Nr. CR2032

Norm	ISO 13385
Beklengte	40 mm
Aflezing	0,0005 inch
Serie	HCT
Batterijtype	Knoopcel
Dieptemaat aanwezig	ja
Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	A1
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Schroef voor dieptemaathouder	412236