

Garant**GARANT Master Tap Alu machinetap, DLC, M: M8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	131110 M8
GTIN	4067263829942
Artikelklasse	11I

Omschrijving**Uitvoering:**

High-Performance tap, speciaal ontwikkeld voor **aluminium- en NE-legeringen**. **Extra lange spaangroeven** en halslengte voor bruikbare **draaddiepte tot 4xD**.

- **HSS-E-PM materiaal voor maximale snijkantstabiliteit.**
- **Ultragladde DLC-coating voor slijtvastheid en het voorkomen van materiaalopbouw.**
- **Extra lange spaanruimtegeometrie.**

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Norm	Fabrieksnorm
Kerngat-Ø	6,8 mm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Schroefdraad-Ø	8 mm
Snijmateriaal	HSS E PM
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	105 mm
Draaddiepte	28 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Draadafmeting	M8
Draadspoed	1,25 mm

Schacht-vierkant □	6,2 mm
Draadsoort	M
Coating	DLC
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 4xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	geel
Serie	Master Tap
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	geschikt	35 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	32 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	20 m/min	N
PMMA acryl	onder voorwaarden geschikt	20 m/min	N
PA 66	onder voorwaarden geschikt	18 m/min	N
PEEK	geschikt	18 m/min	N
Cu	geschikt	18 m/min	N
CuZn	geschikt	25 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

nat minimaal

geschikt