

Garant
Ruwrees HSS-Co8, ongecoat, Ø js14 DC: 12mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	192520 12
GTIN	4045197106674
Artikelklasse	11W

Omschrijving
Uitvoering:

Met achtergeslepen kartelprofiel.

Centrumsnijdend.

- **Ruime, zeer fijn geslepen spaangroeven.**
- **Speciale spaanhoek voor aluminium en non-ferrometalen.**

Voordeel:

De grote spaanruimtes zijn geschikt **voor een groot verspaningsvolume.**

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	12 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,5 mm
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend	0,05 mm
Aantal tanden Z	3
Schacht-Ø D _s	12 mm
Totale lengte L	110 mm
Snijlengte L _c	53 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schacht	DIN 1835 B met h6
Tolerantie nominale Ø	js14
Spiraelhoek	36 graden
Hoekfasehoek	45 graden

Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Freesprofiel	WR
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	geel
Producttype	Hoekfrezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	138 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	83 m/min	N
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	9 m/min	M
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		