

Garant**VHM-torusfrees, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 4/0,5mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	206280 4/0,5
GTIN	4045197123930
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Uitvoering:Met **dubbel achtergeslepen vrijloophoek**.Tolerantie: Snijkantradius $R_1 = \pm 0,005$ mm.**Toepassing:**Speciaal voor de **hogesnelheidsbewerking** in de **matrijzenbouw en gereedschapsmakerij** voor het **kopieerfreesen**. Uitstekende resultaten bij het **droogfreesen**.**Opmerking:****NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!****Aanbevolen opvolger is nr. 206333.**

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	4 mm
Voeding f_z voor kopieerfreesen in staal < 1100 N/mm ²	0,014 mm
Vrijloop-Ø D_1	3,7 mm
Snijkantradius R_1	0,5 mm
Aantal tanden Z	4
Voeding f_z voor kanten in staal < 1100 N/mm ²	0,013 mm
Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	16 mm
Schacht-Ø D_s	4 mm
Snijlengte L_c	5 mm
Totale lengte L	50 mm

Schacht	DIN 6535 HA met h6
Spiraalhoek	30 graden
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	H
Tolerantie nominale \varnothing	e8
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,05×D bij kopieerfreesen
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,2×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Schachttolerantie	h6
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Torusfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	155 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	65 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	35 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M
GG(G)	geschikt	100 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

