



Handtappenset, ongecoat, M: M20



Bestelgegevens

Bestelnummer	130250 M20
GTIN	4067263036302
Artikelklasse	12G

Omschrijving

Uitvoering:

3-Delige set, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap.**

Gr. M2,3 en M2,6 met oud DIN-profiel.

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Draadsoort	M
Draadafmeting	M20
Kerngat-Ø	17,5 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Schroefdraad-Ø	20 mm
Totale lengte L	95 mm
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 352
Draadspeed	2,5 mm
Schacht-vierkant □	12 mm

Draaddiepte	40 mm
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	A
Aansnijdingsvorm	D
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtappen
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	onder voorwaarden geschikt		
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt		
Aluminium > 10% Si	onder voorwaarden geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
GG(G)	onder voorwaarden geschikt		
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	onder voorwaarden geschikt		

