



## Handtappenset, ongecoat, MF: 10X1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	130500 10X1
GTIN	4067263036340
Artikelklasse	12G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

2-Delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.**

Tap uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen.

### Technische beschrijving

Draadsoort	MF
Kerngat-Ø	9 mm
Draaddiepte	20 mm
Draadafmeting	M10×1
Norm	DIN 2181
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Schroefdraad-Ø	10 mm
Draadspoed	1 mm
Snijmateriaal	HSS
Totale lengte L	63 mm
Schacht-vierkant □	5,5 mm
Coating	ongecoat

Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Aansnijdingsvorm	D
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtappen
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	onder voorwaarden geschikt		
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt		
Aluminium > 10% Si	onder voorwaarden geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
GG(G)	onder voorwaarden geschikt		
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	onder voorwaarden geschikt		