

**Handtappenset, ongecoat, MF: 14X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130500 14X1,5
GTIN	4067263036388
Artikelklasse	12G

Omschrijving**Uitvoering:**

2-Delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.**

Tap uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen.

Technische beschrijving

Draadsoort	MF
Snijmateriaal	HSS
Draaddiepte	28 mm
Schacht-Ø D _s	11 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Draadafmeting	M14x1,5
Norm	DIN 2181
Schacht-vierkant □	9 mm
Kerngat-Ø	12,5 mm
Schroefdraad-Ø	14 mm
Draadspoed	1,5 mm
Totale lengte L	70 mm

Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Aansnijdingsvorm	D
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtappen
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	onder voorwaarden geschikt		
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt		
Aluminium > 10% Si	onder voorwaarden geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
GG(G)	onder voorwaarden geschikt		
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	onder voorwaarden geschikt		