



Handtappenset, ongecoat, MF: 6X0,75



Bestelgegevens

Bestelnummer	130500 6X0,75
GTIN	4067263036319
Artikelklasse	12G

Omschrijving

Uitvoering:

2-Delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.**

Tap uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen.

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2181

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,75 mm

Totale lengte L: 56 mm

Schacht-Ø D_s: 6 mm

Schacht-vierkant □: 4,9 mm

Kerngat-Ø: 5,2 mm

Technische beschrijving

Draadafmeting	M6×0,75
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Schroefdraad-Ø	6 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Draadspoed	0,75 mm
Draaddiepte	12 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm

Norm	DIN 2181
Kerngat-Ø	5,2 mm
Draadsoort	MF
Totale lengte L	56 mm
Snijmateriaal	HSS
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Aansnijdingsvorm	D
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtappen
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	onder voorwaarden geschikt		
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt		
Aluminium > 10% Si	onder voorwaarden geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
GG(G)	onder voorwaarden geschikt		

Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	onder voorwaarden geschikt