



Handtappenset, ongecoat, G: G1



Bestelgegevens

Bestelnummer	130660 G1
GTIN	4067263036470
Artikelklasse	12G

Omschrijving

Uitvoering:

2-Delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.**

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Technische beschrijving

Draadafmeting	G1
Kerngat-Ø	30,75 mm
Snijmateriaal	HSS
Schroefdraad-Ø	33,25 mm
Draadspoed	2,309 mm
Gangen per inch	11
Totale lengte L	100 mm
Schacht-Ø D _s	25 mm
Schacht-vierkant □	20 mm
Draaddiepte	66,5 mm
Coating	ongecoat

Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Norm	DIN 5157
Aansnijdingsvorm	D
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtappen
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	onder voorwaarden geschikt		
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt		
Aluminium > 10% Si	onder voorwaarden geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
GG(G)	onder voorwaarden geschikt		
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	onder voorwaarden geschikt		