

Garant**ZCMX 070304, Soort: HBZ025**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268439 HBZ025
GTIN	4067263802280
Artikelklasse	21E

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel middel korrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keus voor draai- en boortoepassingen.

Technische beschrijving

Voeding f boren	0,03 - 0,12 mm
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snikkanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 210 m/min
Coating	gecoat
Hoofdtoepassing	P
Voeding f draaien	0,1 - 0,3 mm
Snijdiepte a_p	0,4 - 2 mm

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Soort	HBZ025
ISO-code wisselplaat	ZCMX 070304
Snedecondities	continu
Snijmateriaal	HM
geschikt voor gereedschap-Ø D _c	14 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien