

**Garant****ZCMX 070304, Soort: HBZ030**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268439 HBZ030
GTIN	4067263802297
Artikelklasse	21E

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Harder substraat voor een hogere standtijd met dunne CVD-coating. Speciaal voor vlak- en langsdraaitoepassingen.

## Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Aantal wisselingen/snijanten	2
Soort	HBZ030
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snijdiepte $a_p$	0,4 - 2 mm
Voeding f boren	0,03 - 0,12 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 200 m/min
ISO-code wisselplaat	ZCMX 070304

Hoekradius	0,4 mm
Voeding f draaien	0,1 - 0,3 mm
Coating	gecoat
Snijmateriaal	HM
geschikt voor gereedschap-Ø D <sub>c</sub>	14 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien