


Garant**CNMG 160612, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250170 HB7130-2
GTIN	4067263290605
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 160612 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Coating	gecoat
Spaanbreker	VM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	1,2 mm

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
ISO-code wisselplaat	CNMG 160612
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7130-2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien