


**Garant****CNMG 120416, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250162 HB7130-2
GTIN	4067263121381
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 120416 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

## Technische beschrijving

Hoekradius	1,6 mm
Spaanbreker	VM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Soort	HB7130-2
Hoofdtoepassing	M
Coating	gecoat
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien