


**Garant****CNMG 160608, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250168 HB7130-2
GTIN	4067263121398
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 160608 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

## Technische beschrijving

Coating	gecoat
Tolerantie	M
Snedecondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Aantal wisselingen/snikanten	4

Spaanbreker	VM
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CNMG 160608
Soort	HB7130-2
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien