


Garant
CNMG 160612, Soort: HB7130-2


Bestelgegevens

Bestelnummer	250336 HB7130-2
GTIN	4067263329985
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 160612 HB7130-2 Soort: HB7130-2
 Spaanbreker: VG
 Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	VG
Soort	HB7130-2
Hoofdtoepassing	M
Snedecndities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijmateriaal	HM

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snij diepte a_p	1,5 - 6 mm
Coating	gecoat
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien