

**Garant****KNUX 160410L, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251038 HB7130-2
GTIN	4067263330233
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

KNUX 160410L HB7130-2 Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VM  
Spaangeleidingsgroef: 2,2 mm  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

## Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	HB7130-2
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	VM
Spaangeleidingsgroef	2,2 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Coating	gecoat
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Hoofdtoepassing	M

Snedeccondities	continu
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	1 mm
ISO-code wisselplaat	KNUX 160410L
Producttype	Wisselplaat voor het draaien