


Garant**SNMG 120412, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251226 HB7130-2
GTIN	4067263290827
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 120412 HB7130-2 Hoekradius: 1,2 mm
Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VM
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Coating	gecoat
Hoekradius	1,2 mm
Spaanbreker	VM
Soort	HB7130-2
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	8
ISO-code wisselplaat	SNMG 120412
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien