


**Garant****SNMG 120408, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251144 HB7130-2
GTIN	4067263330240
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SNMG 120408 HB7130-2 Hoekradius: 0,8 mm  
Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

## Technische beschrijving

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Coating	gecoat
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VS

Soort	HB7130-2
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Snedecondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijanten	8
Hoekradius	0,8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien