


Garant**SNMG 120404, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251222 HB7130-2
GTIN	4067263330257
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 120404 HB7130-2 Hoekradius: 0,4 mm
Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VM
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	8
Spaanbreker	VM
Soort	HB7130-2
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Snedecondities	licht onderbroken

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Coating	gecoat
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Hoofdtoepassing	M
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien