

Garant**TNMG 160404, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251542 HB7130-2
GTIN	4067263290841
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7130-2
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Coating	gecoat
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Hoofdtoepassing	M
Tolerantie	M
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,

Spaanbreker	VM
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Producttype	Wisselplaat voor het draaien