

Garant**RC.X 1003, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260640 HB7130-2
GTIN	4067263290940
Artikelklasse	21G

Omschrijving

RC.X 1003 HB7130-2 Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijanten	4
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Coating	gecoat
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	VM
Hoofdtoepassing	M

Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Tolerantie	M
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7130-2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
ISO-code wisselplaat	RCMX 1003
Producttype	Wisselplaat voor het draaien